



Ponceuse excentrique pneumatique, Type: 59043



Données de commande

N° commande	079656 59043
GTIN	616026590434
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.

Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale. Pour **le ponçage de finition** avec course de 2,5 mm. **Aspiration autonome** avec tuyau et sachet à poussières fourni avec plateau-support adhésif 567872 réf. 150.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Description technique

Type d'aspiration	Aspiration autonome
Niveau sonore	77 dB(A)
Poids	0,6 kg
Ø plateau-support	150 mm

Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	396 l/min
Référence fabricant	Dynaorbital 152 mm
Course	2,5 mm
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 40	567775 40
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 80	567775 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60