



Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 2500mm



Données de commande

N° commande	860100 2500
GTIN	4008158011981
Classe d'article	82C

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr. **Sans capuchon de protection.**

Norme:

DIN 5117

Description technique

Porte-à-faux	120 mm
Section du rail	35×11 mm
Capacité de serrage	2500 mm
Type de produit	Presses

