

**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400 Reader, Dioptrie: 2.0****Données de commande**

N° commande	096206 2.0
GTIN	078371665135
Classe d'article	04M

Description**Exécution:**

Lunettes de protection confort dotées de verres correcteurs avec 3 niveaux de correction. Les lunettes de protection disposent des caractéristiques de confort SecureFit™ 400, telles qu'un poids très réduit (seulement 19 g), la **technologie de répartition de la pression des branches 3M™**, un pont de nez réglable et l'extrémité des branches rembourrées. Correction de + 2,0 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 3M 1 FT
Série	SecureFit™
Protection anti-UV	Standard
Dioptrie	2
Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont

Type de produit

Lunettes de protection correctrices