

3M**Lunettes de protection confort SecureFit™ 400 Reader, Dioptrie: 2.5****Données de commande**

N° commande	096206 2.5
GTIN	10078371665149
Classe d'article	04M

Description**Exécution:**

Lunettes de protection confort dotées de verres correcteurs avec 3 niveaux de correction. Les lunettes de protection disposent des caractéristiques de confort SecureFit™ 400, telles qu'un poids très réduit (seulement 19 g), la **technologie de répartition de la pression des branches 3M™**, un pont de nez réglable et l'extrémité des branches rembourrées. Correction de + 2,5 dpt.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

Identification des verres	2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV	Standard
Dioptrie	2,5
Série	SecureFit™
Matériau verres	Polycarbonate
Identification de la monture	3M EN166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont

Type de produit

Lunettes de protection correctrices