Fiche technique

Honeywell

Jeu de lunettes de protection confort SP1000™ 2G, Teinte des verres: CLEAR

Données de commande

N° commande	096350 CLEAR
GTIN	7312550286401
Classe d'article	09A

Description

Exécution:
Lunettes de protection souples, durables et polyvalentes, équipées d'un système de branches innovant. **S'utilisent avec des branches ou avec le serre-tête fourni.** Un rembourrage souple au niveau du pont garantit maintien et confort. Le **cadre en mousse** protège parfaitement les yeux des chocs, du vent, de la poussière et des particules. Le serre-tête réglable et la surface d'appui autour des yeux sont **sans latex**. Verres dotés d'un revêtement de haute qualité Dura-Streme **antibuée et résistant aux rayures** et **aux produits chimiques**.
Norme:
EN 166; EN 170
Caractéristique de la monture: Coussinets réglables au niveau du pont
Revêtement des verres: antibuée
Revêtement des verres: Résistant aux rayures
Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV: Standard
Matériau verres: Polycarbonate
Identification des verres: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Description technique

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV	Standard

Fiche technique

Matériau verres	Polycarbonate
Série	SP1000™
Identification des verres	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Référence fabricant	2G
Identification de la monture	EN 166 FT avec branches - BT3 avec serre-tête
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Branche amovible
Caractéristique de la monture	Coussinets réglables au niveau du pont
Type de produit	Lunettes de protection