

Honeywell**Lunettes de protection confort XC[®], Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096320 CLEAR
GTIN	7312552110278
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Lunettes de protection bimatière confortables avec **grand oculaire interchangeable** ainsi qu'**appui doux pour le nez et le front**. Les lunettes de protection forment **un écran optimal** tout en assurant une vision sans distorsions. Les **branches réglables** en longueur et incurvation assurent un ajustement parfait à la morphologie de chacun. Résistantes aux rayures et anti-buée grâce au **revêtement HydroShield™** de haute qualité.

Norme:

EN 166; EN 170

Remarque(s):

096321 - Insert pour ajout de verres correcteurs par un opticien. L'insert est fixé à l'intérieur des lunettes.

Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Série	XC [®]

Protection anti-UV	Standard
Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Identification de la monture	EN 166 FT
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Type de produit	Lunettes de protection