

Honeywell**Lunettes de protection intégrales MAXX-PRO, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 096534 CLEAR |
| GTIN | 7312550110713 |
| Classe d'article | 09A |

Description**Exécution:**

Lunettes masques avec oculaire torique, offrant une protection optimale en combinaison avec d'autres EPI. L'insert mousse assure une bonne étanchéité et une excellente adaptation à la forme du visage. Le nouveau revêtement HydroShield™ assure d'**excellentes propriétés antibuée et antirayures**.

Norme:

EN 166; EN 170

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 B-D 1 FT9KN

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Revêtement des verres | antibuée |
| Revêtement des verres | Résistant aux rayures |
| Référence fabricant | Maxx-Pro |
| Série | MAXX-PRO |
| Identification des verres | 2C-1,2 B-D 1 FT9KN |
| Matériau verres | Polycarbonate |

Fiche technique

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Protection anti-UV | Standard |
| Identification de la monture | EN 166 FT 3 4 9 |
| Type de produit | Lunettes de protection intégrales |