

Honeywell

Lunettes de protection confort Protégè™, Teinte des verres: CLEAR



Données de commande

N° commande	096335 CLEAR
GTIN	7312550312711
Classe d'article	09A

Description

Exécution:

Lunettes de protection dotées du **Floating-Lens-Design™** unique en son genre pour une flexibilité accrue et un ajustement optimal à chaque morphologie. Les branches **rembourrées** et **coussinets au niveau du pont** garantissent confort et maintien. Résistantes aux rayures et antibuée grâce au **revêtement HydroShield™** de haute qualité.

Norme:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Description technique

Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Protection anti-UV	Standard

Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection