



## Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, Ø 11 x16 mm, Type: 10S



### Données de commande

N° commande	080077 10S
GTIN	7391390327383
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

**Enrouleur de tuyau de sécurité** avec **guidage de tuyau** et enroulement puissant et contrôlé. **Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**. **Tuyau en PU** adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

#### Remarque(s):

Raccord, voir 080286.

### Description technique

Pression de service max.	12 bar
Ø int. tuyau	11 mm
Longueur de tuyau utile	10 m
Matériau tuyau	Mousse PVC
Raccord Entrée	1/2 pouce
Raccord Sortie	1/2 pouce

Couleur du boîtier	Bleu
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur tuyau	Bleu
Matériau boîtier	Plastique
Hauteur boîtier	409 mm
Largeur boîtier	490 mm
Profondeur boîtier	190 mm
Pour	Air comprimé
Attribut des noms de produit	Ø 11 × 16 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

## Accessoires

Raccords de sécurité Filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 3/8 pouce	080286 3/8
Raccords de sécurité Filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080286 1/4
Raccords de sécurité Filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce	080286 1/2