



Lunettes de protection intégrales 6X1, Teinte des verres: CLEAR



Données de commande

N° commande	096543 CLEAR
GTIN	8033661820818
Classe d'article	04H

Description

Exécution:

Lunettes masques avec large champ visuel sans déformation. Les lunettes peuvent être utilisées avec des branches ou un bandeau. Les **extrémités douces des branches** et les **branches réglables** en inclinaison et longueur garantissent un grand confort de port. Le **bord en élastomère souple** assure une étanchéité parfaite sans provoquer de zones de pression. Protection antibuée élevée grâce au **système de ventilation indirecte**. Protège d'un coup d'arc.

Norme:

EN 166; EN 170

Caractéristique de la monture: Branches amovibles

Revêtement des verres: antibuée

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Protection anti-UV: Standard

Matériau verres: Polycarbonate

Identification des verres: 2C-1,2 U 1 FTKN

Description technique

Série	6X1
Matériau verres	Polycarbonate
Protection anti-UV	Standard
Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures

Identification des verres	2C-1,2 U 1 FTKN
Identification de la monture	U EN166 3 4 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Caractéristique de la monture	Branches amovibles
Type de produit	Lunettes de protection intégrales