

**Serre-joints à vis, Porte-à-faux / Capacité de serrage: 300/600mm****Données de commande**

N° commande	860300 300/600
GTIN	4008158012711
Classe d'article	83J

**Description****Exécution:**

Longs valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité pour de grandes profondeurs de serrage; rails à profil plein robustes, striés. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Réglage du couple, serrage sûr. Vis à poignée pour force de serrage élevée pour effort minimum. Force de serrage jusqu'à 7000 N.

**Description technique**

Capacité de serrage	600 mm
Poids	6,3 kg
Section du rail	45×12 mm
Porte-à-faux	300 mm
Type de produit	Presses

