



Niveau à bulle en alliage léger avec aimant, Longueur: 800mm



Données de commande

N° commande	467220 800
GTIN	4005069191795
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Corps de base en profilé rectangulaire. Fioles incassables en verre acrylique. Alliage léger, particulièrement résistant à la corrosion.

Profilé rectangulaire cannelé avec deux surfaces de mesure. Les embouts en caoutchouc empêchent tout glissement lors du traçage. Avec **aimants puissants**.

Description technique

Nombre de fioles verticales	1
Poignée traversante	non
Longueur	800 mm
Nombre de fioles horizontales	1
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,75 mm/m
Aimant	Aimant permanent
Matériau boîtier	Alliage léger
Type de produit	Niveau à bulles