

**Mandrins de taraudage à changement rapide M3 – M12, Queue Ø d: 20mm****Données de commande**

N° commande	319445 20
GTIN	4045197959645
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

Compensation de longueur élastique, souplesse grâce au guidage à billes.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 335420 – 335620.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 20
Queue Ø d ₁	20 mm
Longueur col L	56 mm
Compensation pression	7 mm
Compensation extension	7 mm
Ø ext. mandrin D	38 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI

