

Garant**Fraise à chanfreiner 75°, non revêtu, Ø ext. Dc: 8mm****Données de commande**

N° commande	150425 8
GTIN	4045197959515
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, **sans facettes**, que lors de l'ébavurage.

Description technique

Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,09 mm/tr
Nombre de dents Z	3
Ø ext.	8 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	50 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	2 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	75 degré
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		