

**Garant****Fraise à chanfreiner 100°, non revêtu, Ø ext. DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	150023 8
GTIN	4045197959553
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Fraisage et ébavurage aisés, sans marques de vibrations.  
Les goujures sont rectifiées dans la masse.

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Ø ext.	8 mm
Nombre de dents Z	3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/tr
Longueur totale L	49 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	2 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	100 degré
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

Type de produit

Fraises étagées et à chanfreiner

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		