

**Garant****Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w:  
19/2mm**

## Données de commande

N° commande	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Classe d'article	21W

## Description

**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Utilisation:**

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 274093 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

**Pièce(s) de rechange:**

Bouchon fileté 279828 1.

**Attention:**

Clé de montage 279920 à commander séparément.

**Remarque(s):**

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670. Jeu composé de 2 lames avec une assise de plaquette chacune.

## Description technique

Hauteur de lame h <sub>5</sub>	19 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	15,7 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Pour Ø pièce max.	40 mm

Série	Eco
Longueur totale L	96 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage