

Garant**Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
19/3mm****Données de commande**

N° commande	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou porte-lames VDI 319132 – 319133.

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 1.

Attention:

Clé de montage 279920 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670. Jeu composé de 2 lames avec une assise de plaquette chacune.

Description technique

Largeur de gorge w	3 mm
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Pour Ø pièce max.	40 mm
Hauteur h ₁	15,7 mm

Série	Eco
Longueur totale L	96 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage