

Weidmüller **Testeur de tension bipolaire, Type: COMBIPRO****Données de commande**

N° commande	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l'eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

**Norme:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Livraison:**

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

**Description technique**

Eclairage des points de mesure	oui
Catégorie de surtension	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Contrôle de l'ordre des phases	oui
Etalonnage	I1
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Contrôle de continuité	optique / acoustique
Indice de protection IP	IP 65
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR	oui
Nombre de piles incluses	2
Référence fabricant	VT Combi Pro
Contrôle de polarité	oui
Plage d'affichage c.c.	6 - 690 V
Plage d'affichage c.a.	6 - 690 V
Affichage	LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2× 081561 LR3
Type de produit	Testeur de tension

## Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------