

**Weidmüller** **Testeur de tension bipolaire, Type: DIGIPRO****Données de commande**

N° commande	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l'eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible. Testeur de tension c.a. avec procédé de mesure de la valeur efficace réelle True RMS. Test des diodes.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

**Norme:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Livraison:**

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

**Description technique**

Affichage	digital LCD
-----------	-------------

Plage d'affichage c.c.	1 - 1500 V
Contrôle de l'ordre des phases	oui
Résistance	0 - 1,99 kΩ
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Indice de protection IP	IP 65
Plage d'affichage c.a.	1 - 1000 V
Catégorie de surtension	CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR	oui
Référence fabricant	VT Digi Pro
Contrôle de polarité	oui
Etalonnage	I1
Nombre de piles incluses	2
Contrôle de continuité	optique / acoustique
Touche de maintien de valeur	oui
Eclairage des points de mesure	oui
Mesure de la fréquence	1 - 950 Hz
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2× 081561 LR3
Capacité	0,05 - 1999 μF
Type de produit	Testeur de tension

## Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------