

Weidmüller **Testeur de tension bipolaire, Type: MASTER****Données de commande**

N° commande	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l'eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

Description technique

Etalonnage	11
------------	----

Contrôle de polarité	oui
Nombre de piles incluses	2
Affichage	LED
Indice de protection IP	IP 54
Catégorie de surtension	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Plage d'affichage c.a.	12 - 690 V
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Référence fabricant	VT Master
Contrôle de continuité	optique / acoustique
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2× 081561 LR3
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------