



Lampe de travail pour machine / poste de travail, Type: 5W



Données de commande

N° commande	081321 5W
GTIN	2050001945921
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampes d'atelier à LED en aluminium noir, avec commutateur. Avec flexible caoutchouté, socle magnétique. Lampe d'atelier à LED 5 W avec angle de départ focalisable 15 – 75°.

Exécution - Descriptif:

- Angle de départ 15 – 75°.

Fonctionnement:

IP63: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

En complément au socle magnétique, des pinces à vis, fixations murales ainsi que des pieds sont disponibles sur demande.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ø pied magnétique	83 mm

Indice de protection IP	IP 63
Flux lumineux	450 lm
Ampoule interchangeable	non
Puissance lumineuse	5 W
Tension nominale	250 V
Hauteur totale	480 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail