



## Lampe de travail pour machine / poste de travail, Type: 6WDUO



### Données de commande

N° commande	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

Lampes d'atelier à LED en aluminium noir, avec commutateur. Avec flexible caoutchouté, socle magnétique. Lampe d'atelier à LED 2 × 6 W, tête de lampe avec deux modules lumineux pivotants à 360°.

**Fonctionnement:**

IP63: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Remarque(s):**

En complément au socle magnétique, des pinces à vis, fixations murales ainsi que des pieds sont disponibles sur demande.

### Description technique

Indice de protection IP	IP 63
Ø pied magnétique	83 mm
Flux lumineux	1200 lm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ampoule interchangeable	non
Puissance lumineuse	12 W
Tension nominale	250 V
Hauteur totale	510 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail