



Tenaille russe à forte démultiplication, noire, brunie, Longueur totale: 300 mm



Données de commande

N° commande	706665 300
GTIN	4010995407124
Classe d'article	73D

Description

Exécution:

Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC). Branches revêtues de plastique. Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Utilisation:

Forme compacte pour l'extraction de fils de ligature difficiles d'accès

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé.
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø: 3,8 mm

Description technique

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	3,8 mm
Longueur totale	300 mm
Tête	Étroit
Branche	longues
Matériau	Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé
Surface	noire et brunie
Type de produit	Tenailles

