

**Garant****Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 40 mm×50 m, Grain: 600****Données de commande**

N° commande	556965 600
GTIN	4045197959867
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Toile en coton tissé dense, robuste et **très souple** (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de **corindon normal (A)** liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. **Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.**

**Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique** avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

**Utilisation:**

**Idéales pour le métal.** Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.

**Description technique**

Degré de finesse	polissage
Grain	600
Profondeur distributeur	205 mm
Hauteur distributeur	205 mm

Abrasifs	Corindon
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur rouleau de rechange	40 mm
Longueur rouleau de rechange	50 m
Attribut des noms de produit	40 mm×50 m
Emballage-distributeur intégré	oui
Type de produit	Toiles abrasives

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		