



Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 7,4mm



Données de commande

N° commande	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

Description technique

D ₂ Ø de serrage min.	4,1 mm
Ø ext. D ₁	7,4 mm
Ø ext. D	20 mm
Course de serrage max.	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Couple de serrage maximal	0,7 Nm
Force serrage	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage