



Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 250mm



Données de commande

N° commande	860600 250
GTIN	4008158034409
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre. Force de serrage maximale 8500 N.

Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

Description technique

Porte-à-faux	120 mm
Capacité de serrage	250 mm
Poids	1,5 kg
Section du rail	24,5×9,5 mm
Type de produit	Presses

