



Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 500mm



Données de commande

N° commande	860500 500
GTIN	4008158034171
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu'à 6000 N.

Description technique

Section du rail	28×11 mm
Porte-à-faux	120 mm
Capacité de serrage	500 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 37
mm

860115 37