



Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 120mm



Données de commande

N° commande	860650 120
GTIN	4045197494405
Classe d'article	82C

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

Description technique

Section du rail	13,5×6,5 mm
Capacité de serrage	120 mm
Poids	0,5 kg
Porte-à-faux	60 mm
Type de produit	Presses

