



## Foret pour tôles HSS un côté, non revêtu, Ø DC h8: 8,1 mm



### Données de commande

N° commande	113341 8,1
GTIN	4045197964601
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

**Résistance extrême à la rupture** grâce aux hélices courtes et à la forte conicité de l'âme.

Amincissement auto-centrant. **Taillés sur la circonférence** (sans listel), pour éviter le grippage.

Surface vaporisée.

Cotes similaires à DIN 1897.

Amincissement type C.

#### Utilisation:

**Convient particulièrement pour le perçage des tôles.**

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 135 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 12,9 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 25 mm

Longueur totale L: 79 mm

### Description technique

Longueur totale L	79 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	8,1 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	25 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	12,9 mm
Nombre de dents Z	2

Norme	DIN 1897
Angle de pointe	135 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		