



Mandrin à verrouillage radial Modèle en métal, Type: 13-3/8



Données de commande

N° commande	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Classe d'article	32W

Description

Exécution:

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Mors de serrage spéciaux pour réduction de l'usure.

Plage de serrage: 1,5 - 13 mm

Ø ext.: 43,1 mm

Longueur mandrin ouvert: 63 mm

Longueur mandrin fermé: 74 mm

Support: 3/8-24 pouce

Puissance machine max.: 1100 W

Description technique

Type	13-3/8
Plage de serrage	1,5 - 13 mm
Longueur mandrin ouvert	63 mm
Puissance machine max.	1100 W

Longueur mandrin fermé	74 mm
Ø ext.	43,1 mm
Support	3/8-24 pouce
Verrouillage radial	oui
Type de produit	Mandrins sans clé