



Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 160mm



Données de commande

N° commande	860650 160
GTIN	4045197494412
Classe d'article	82C

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

Description technique

Porte-à-faux	80 mm
Section du rail	16x7,5 mm
Capacité de serrage	160 mm
Poids	0,68 kg
Type de produit	Presses

