

**Plaquette KOMET Unisix®, BK7935, Désignation type W28: 42-010****Données de commande**

N° commande	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Classe d'article	24T

**Description****Adapté(s) pour :**

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Rayon d'angle: 0,4 mm

**Description technique**

Désignation	42-010
Type	W28
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK7935
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		