

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées Ø DS 20 mm, à partir de carré: 10mm**


**Données de commande**

N° commande	290330 10
GTIN	4045197964397
Classe d'article	29K

**Description**
**Remarque(s):**

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

**Description technique**

Vis	290399 1
Long. utile L <sub>1</sub>	40 mm
Déport L <sub>3</sub>	4,8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	9,1 mm
Convient pour carré	10 - 13 mm
Ø queue	20 mm
Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L <sub>s</sub>	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

