

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 25 mm, à partir de 6 pans: 17mm


Données de commande

N° commande	290342 17
GTIN	4045197965622
Classe d'article	29K

Description
Remarque(s):

- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Déport L_3	8,5 mm
Vis	290399 2
Long. utile L_1	56 mm
Convient pour six-pans	17 - 28 mm
Ø queue	25 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	15 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_s	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

