

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 20 mm, à partir de 6 pans: 9mm



Données de commande

N° commande	290340 9
GTIN	4045197965554
Classe d'article	29K

Description

Remarque(s):

- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**

Description technique

Déport L_3	4,5 mm
Long. utile L_1	30 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	8,5 mm
Vis	290399 1
Convient pour six-pans	9 - 11 mm
Ø queue	20 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	8 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_5	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

