

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 25 mm, à partir de 6 pans: 28mm



Données de commande

N° commande	290342 28
GTIN	4045197965639
Classe d'article	29K

Description

Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Description technique

Déport L ₃	14 mm
Vis	290399 3
Ø pré-perçage min. D _{min}	26,5 mm
Long. utile L ₁	89 mm
Convient pour six-pans	28 - 37 mm
Ø queue	25 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	25 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	90 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

