

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 32 mm, à partir de 6 pans: 37mm



Données de commande

N° commande	290344 37
GTIN	4045197965691
Classe d'article	29K

Description

Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

Description technique

Long. utile L ₁	126 mm
Vis	290399 3
Déport L ₃	19,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	37 mm
Convient pour six-pans	37 - 45 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	35 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

