



## Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 200mm



### Données de commande

N° commande	860650 200
GTIN	4045197494429
Classe d'article	82C

### Description

#### Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

#### Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

### Description technique

Section du rail	19,5×9,5 mm
Porte-à-faux	100 mm
Poids	1,15 kg
Capacité de serrage	200 mm
Type de produit	Presses

