



Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 250mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 861100 250 |
| GTIN | 4008158007229 |
| Classe d'article | 83K |

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

Description technique

| | |
|---------------------|----------|
| Section du rail | 34×13 mm |
| Porte-à-faux | 140 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Capacité de serrage | 250 mm |

Type de produit

Presses

Accessoires

Vis avec poignée et rotule

861140

Rotule avec fixations

861130