

Garant**Foret étagé HSS-E, non revêtu, Ø de coupe: 6-30mm****Données de commande**

N° commande	118320 6-30
GTIN	4045197966650
Classe d'article	11C

Description**Exécution:**

Avec foret à centrer cylindrique, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étage (voir tableau).

Description technique

Longueur totale	100 mm
Ø queue	10 mm
Etages de perçage au pas de	2 mm
Hauteur d'étage	4 mm
Ø dents D_c	6 - 30 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		