

**Garant****Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 1250mm****Données de commande**

N° commande	860480 1250
GTIN	4045197167507
Classe d'article	81D

**Description****Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule avec **protection de vis empêchant tout desserrage** de la vis en cas de vibrations.

Transmission de force maximale grâce à la **poignée** avec surface en Haptoprene® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d'huile.

Section du rail: 27×13 mm

Porte-à-faux: 120 mm

**Description technique**

Section du rail	27×13 mm
Capacité de serrage	1250 mm
Porte-à-faux	120 mm
Type de produit	Presses

