

**Coupe-boulons compact CoBolt®, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	731750 160
GTIN	4003773082668
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication à levier spéciale pour un minimum d'efforts. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC).

Pince noire et brunie à froid, branches revêtues de plastique.

**Utilisation:**

Pour des fils présentant une résistance à la traction et au cisaillement de 2000 N/mm<sup>2</sup> max.

**Matière(s):**

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

**Description technique**

Pour fil d'acier doux jusqu'à Ø	5,3 mm
Pour fil d'acier moyennement dur jusqu'à Ø	4,4 mm
Pour corde à piano jusqu'à Ø	3 mm
Longueur totale	160 mm
Référence fabricant	CoBolt®
Tranchant	trempé
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid
Avec ressort d'ouverture	non

Type de produit

Pince coupante