



Serre-joints à levier en acier, Capacité de serrage: 500mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 860650 500 |
| GTIN | 4045197501806 |
| Classe d'article | 82C |

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression élevée**.

Description technique

| | |
|---------------------|----------|
| Poids | 3 kg |
| Capacité de serrage | 500 mm |
| Section du rail | 25×12 mm |
| Porte-à-faux | 120 mm |
| Type de produit | Presses |

