



## Casques de protection BOP 74 R, Couleur: YELLOW



### Données de commande

N° commande	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Classe d'article	09K

### Description

#### Exécution:

Le **casque polyvalent hautes performances** en polyester renforcé de fibres de verre est très résistant à la déformation, notamment à des températures élevées. Grande surface de protection grâce au protège-nuque amovible. Très résistant au vieillissement, le casque est insensible aux produits chimiques. Protection contre les projections de métal fondu (MM) et contre la déformation latérale (LD).

- **Harnais 6 points, réglable en hauteur**
- **Sans encoche**
- **Bandeau antitranspiration en cuir naturel**
- **Protège-nuque amovible avec gouttière d'évacuation**
- **Avec molette réglable**

#### Utilisation:

Environnements de travail très chauds, industrie chimique, postes de travail fortement exposés aux rayons UV.

#### Norme:

DIN EN 397

#### Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD).

#### Pièce(s) de rechange:

Bandeaux antitranspiration 097822 disponibles en trois versions.

Propriétés du casque: Protection contre les projections de métal fondu

Matériau coquille: Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF

Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 53 - 61 cm

Poids: 460 g

## Description technique

Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Taille	53 - 61 cm
Poids	460 g
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à 150 °C
Propriétés du casque	Protection contre la déformation latérale
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Matériau coquille	Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

## Accessoires

Bandeau antitranspiration Type L	097822 L
Bandeau antitranspiration Type HT	097822 HT
Bandeau antitranspiration Type SL	097822 SL