



## Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 37 pièces, Type: 12



### Données de commande

N° commande	634811 12
GTIN	4018754260461
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12, pour Torx® mâles avec filetage M4 – M12, pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M12, pour Torx® femelles avec filetage M3 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 12 pans: 11 pièces 637000

Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Douilles pour Torx®: 7 pièces 637450

Réf. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Douilles tournevis 6 pans: 6 pièces 637600 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Douilles tournevis pour Torx®: 8 pièces 637560

Réf. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Poignée transversale: 1 pièce 635700

Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636200

Cliquet: 1 pièce 635000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-19 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-10 mm

## Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-10 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-19 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Nombre de pièces	37
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	413 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E7	637450 E7
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 19 mm	637000 19
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637600 5
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 11 mm	637000 11
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 13 mm	637000 13
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E5	637450 E5
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX9	637560 TX9
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX27	637560 TX27
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 15 mm	637000 15

Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 12 mm	637000 12
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX20	637560 TX20
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX25	637560 TX25
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E6	637450 E6
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 18 mm	637000 18
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637000 16
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E10	637450 E10
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637600 7
Cliquet réversible, 3/8" Type	635000
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 8 mm	637000 8
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 17 mm	637000 17
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 10 mm	637000 10
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637600 8
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX10	637560 TX10
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX15	637560 TX15
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 14 mm	637000 14
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637600 4
Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX30	637560 TX30
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E12	637450 E12
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E14	637450 E14
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Douille, 3/8 pouce pour Torx® Profil Torx® E8	637450 E8
	637560 TX40

Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX40

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm

637600 6

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm

637600 10