

**Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 300mm****Données de commande**

N° commande	860500 300
GTIN	4008158034119
Classe d'article	83K

Description**Exécution:**

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.

Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160. Force de serrage jusqu'à 6000 N.

Description technique

Section du rail	28×11 mm
Porte-à-faux	140 mm
Capacité de serrage	300 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Elément inférieur complet pour presses à vis tout acier
Type 300

860560 300

Assortiment de rotules 8 pièces Ø plaque de pression 37
mm

860115 37