

**Garant**
**Foret étagé HSS-E, non revêtu, Ø de coupe: 9-36mm**


## Données de commande

N° commande	118320 9-36
GTIN	4045197966667
Classe d'article	11C

## Description

### Exécution:

Avec foret à centrer cylindrique, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

### Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étage (voir tableau).

## Description technique

Hauteur d'étage	4 mm
Longueur totale	85 mm
Étages de perçage au pas de	3 mm
Ø queue	12 mm
Ø dents $D_c$	9 - 36 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		