

Garant**Foret étagé HSS-E, non revêtu, Ø de coupe: PGmm****Données de commande**

N° commande	118320 PG
GTIN	4045197966674
Classe d'article	11C

Description**Exécution:**

Avec foret à centrer cylindrique, Ø indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats. Forets étagés combinés (avant-trous **et** trous débouchants) **pour filetages de tubes électriques** (suivant DIN 40430) PG7, PG8, PG11, PG13,5, PG16, PG21

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d'étage (voir tableau).

Description technique

Longueur totale	93 mm
Ø queue	12 mm
Hauteur d'étage	4 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets étagés

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		