



## Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M6X1



### Données de commande

N° commande	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Classe d'article	08Y

### Description

**Exécution:**

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

**Remarque(s):**

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

### Description technique

Epaisseur d'œillet F	14 mm
Hauteur tête de vis A	33 mm
Largeur anneau de levage G	53 mm
Ø tête de vis C	30 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Largeur d'œillet E	27 mm
Distance cloison centrale-œillet D	38 mm

Hauteur cloison centrale B	30 mm
Longueur du filet L	15 mm
Filetage Ø	M6×1
Charge admissible WLL SF 5:1	0,15 t
Charge admissible WLL SF 4:1	0,2 t
Type de produit	Anneaux de levage