



Anneau de levage DSR, Filetage \varnothing : M8X1,25



Données de commande

N° commande	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Hauteur tête de vis A	33 mm
Epaisseur d'œillet F	14 mm
\varnothing tête de vis C	30 mm
Largeur anneau de levage G	53 mm
Longueur du filet L	15 mm
Largeur d'œillet E	27 mm
Hauteur cloison centrale B	30 mm

Distance cloison centrale-œillet D	38 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Filetage Ø	M8x1,25
Charge admissible WLL SF 5:1	0,4 t
Charge admissible WLL SF 4:1	0,5 t
Type de produit	Anneaux de levage